

ランニング セットプラン



足型測定台 無料進呈

ハーフインソールは、軽量、薄型でスポーツにおすすめ



品名	品番	サイズ	本体価格	数量	金額	特性
アシマル アクティブハーフ プレミアム 硬さレベル 4 ●●●●○ スポーツ グラスファイバー配合	CF73S	S 22.5-24.5	2,300	3	¥6,900	使いまわし便利さNO.1。薄型ハーフインソール。様々なスポーツシューズに上からON。日本人対応の快適アーチ形状。普段の靴にも入れて足と身体のバランスを整えます 薄型ハーフ
	CF73M	M 24.5-26.5	2,300	6	¥13,800	
	CF73L	L 26.5-28.5	2,300	3	¥6,900	
アシサブリ カーボンハーフ プレミアム 硬さレベル 5 ●●●●● 補正用 カーボン配合	CF75S	S 22.5-24.5	4,500	2	¥9,000	プラスチック硬度：ミディアム FULL PLATE 2 オーバープロネーションを防止 正しい走法をサポート。軽量通気力
	CF75M	M 24.5-26.5	4,500	2	¥9,000	
	CF75L	L 26.5-28.5	4,500	2	¥9,000	
アシサブリ ランニングX マラソン 抗菌	AN302S	S 23.0-24.5	2,700	4	¥10,800	
	AN302M	M 25.0-26.5	2,700	6	¥16,200	
	AN302L	L 27.0-28.5	2,700	4	¥10,800	
合計				32	¥92,400	(税抜)
①インソールサンプルハーフタイプ(各サイズ片足1個)						無償サービス
②インソールサンプルロングタイプ(各Mサイズ片足1個)						無償サービス
③カタログ						無償サービス
④足型測定台(縦40×横42×厚み1cm)						無償サービス

スポーツにおすすめ

上代ベースで90,000円(税抜)以上で販促物が付きます。



アシマル アクティブハーフ プレミアム アシマル カーボンハーフ プレミアム アシサブリ ランニングX



足型測定台
(サイズ:縦40×横42×厚み1cm)
使用用途
①足長サイズ測定
②足形撮影→回内度合い確認
過度に回内している場合はウェッジを使用する

足型測定台 [品番:SP1100]
※注意:足形画像は測定場所の気温が23℃~28℃付近に設定されています。そのため、気温により足形が映りにくいことがあります。(夏場は色が変色した状況になりやすく、冬場は反応しない状況が考えられます。)

ハーフタイプ スポーツするときだけインソールを装着しても、扁平足や疲れは解消しません。

ハーフインソールはすべての靴に入れ替えて使用。
四六時中装着で標準的なアーチを保つことができます。普段のシューズにも使用することで、翌日まで疲れを残さない、また、扁平足などの根治に使用します。標準的なアーチを保つことで躍動感を高め、持久力の増進にもつながります。



すべてのシューズに入れ替えて使用

ビジネスシューズなど普段のシューズにも入れて、身体のバランスを整えましょう。



年 月 日

お取引様名: